

ZETA REVERSE

468BTOO125P63 180°

EAN 4031582398205

Numéro de commande 00860931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ○ ○ ○ ○

Attrition ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta reverse
Type de boîtier	Roulette pivotante avec Blocage total et Blocage directionnel à ressort
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	560 kg
Statique Capacité de charge	1400 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	164 mm
Poids global	2,848 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, très lourde
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Déport	60 mm
Diamètre d'encombrement	360 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ZETA REVERSE

468BTOO125P63 180°

EAN 4031582398205

Numéro de commande 00860931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

