

ELASTECH

UFC100X34@08X45

EAN 4031582422269



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Elastech |
| Behuizingstype | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 160 kg |
| Statisch draagvermogen | 320 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 0,302 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|---|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lagering | Precisie kogellagers Roestvrij |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 34 mm |
| Diameter Asgat | 8 mm |
| Naaflengte | 45 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 64 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|-----------|---|
| Roestvrij | ✓ |
|-----------|---|

TECHNISCHE TEKENINGEN

