


## E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produkt navn	E-Drive optima
Kabinettype	Drivenhed
Samlet vægt	7,26 kg
Længde	Maks. 315 mm (nødudløsning aktiveret)
Hjuldiameter	125 mm, slidgrænse på 115 mm
Hjul Hjulbane	Massiv gummi, uden mærkning, Shore A 63
Hjulbredde	35 mm
Bredde	222 mm
Maksimal trykkraft	25 N
Maksimal løftekraft/kontakttrykkraft	400 N
Højde i hjemmeposition	140 mm
Installationshøjde	170 mm
Nødudløsning	Mekanisk
Beskyttelsestype	IPX4 (stænk vand fra alle sider, alle stik tilsluttet)
Tilladt omgivelsestemperatur	Driftstemperatur 5 °C til 40 °C, luftfugtighed 90 %, ikke-kondenserende
Vægt	7,25 kg
Maksimal hastighed	6 km/h
Frihøjde	30 mm
Ulige underlag (minimum)	-15 mm
Ulige underlag (Maksimum)	15 mm
Tilladt opbevaringstemperatur (minimum)	-10 °C
Tilladt opbevaringstemperatur (maksimum)	45 °C

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Flangehjul
Diameter	125 mm

# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## GAFFEL

Materiale	Elektrisk
Gaffel Form	Kørsel

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
----------------	-------------------

## KØREENHEDENS MOTOR

Nominel spænding	18 V
Nominel strøm	12,1 Ah
Nominel udgang	181 W
Nominelt Moment	9 N
Nominel hastighed	198,9 m/mn
Rejseretninger	Fremad og bagud

## DRIVENHEDENS AKTUATOR

Nominel spænding	24 V
Nominel strøm	3,5 Ah
Nominel udgang	14,8 W
Nominelt Moment	4 N
Nominel hastighed	35,3 m/mn

# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

