

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|--|---|
| Nom du produit | E-Drive optima |
| Type de boîtier | Unité d'entraînement |
| Poids | 7,26 kg |
| Longueur | Max. 315 mm (poignée d'urgence activée) |
| Diamètre de roue | 125 mm, limite d'usure Ø115 mm |
| Bandage de roue | Caoutchouc élastique, non tachant, Shore A 63 |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur | 222 mm |
| Force d'entraînement maximale | 25 N |
| Force de pression de contact au sol | 400 N |
| Hauteur en position relevée | 140 mm |
| Hauteur d'installation | 170 mm |
| Déverrouillage d'urgence | Mécanique |
| Type de protection | IPX4 (projections d'eau) |
| Température ambiante admissible | Température de fonctionnement 5°C à 40°C, humidité de l'air 90 %, sans condensation |
| Poids | 7,25 kg |
| Vitesse maximale | 6 km/h |
| Garde au sol | 30 mm |
| Inégalité du sol (minimum) | -15 mm |
| Dénivelé du sol (maximum) | 15 mm |
| Température de stockage autorisée (minimale) | -10 °C |
| Température de stockage autorisée (maximale) | 45 °C |

ROUE

| | |
|---------------|---|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roue à flasque |
| Diamètre | 125 mm |

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

CHAPE

| | |
|-------------------|------------|
| Matériau | Électrique |
| Forme de la chape | Drive |

FIXATION

| | |
|------------------|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|------------------|-----------------------|

MOTEUR DE TRACTION

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tension nominale | 18 V |
| Courant nominal | 12,1 Ah |
| Puissance nominale | 181 W |
| Couple nominal | 9 N |
| Vitesse nominale | 198,9 m/mn |
| Directions de roulage | Marche avant et marche arrière |

MOTEUR D'ACTIVATION

| | |
|--------------------|-----------|
| Tension nominale | 24 V |
| Courant nominal | 3,5 Ah |
| Puissance nominale | 14,8 W |
| Couple nominal | 4 N |
| Vitesse nominale | 35,3 m/mn |

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

