


# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|  |  |
|--|--|
| Назва продукту                                   | E-Drive optima   |
| Тип корпусу                                      | Блок приводу   |
| Загальна вага                                    | 7,26 kg  |
| Довжина  | Макс. 315 мм (активовано екстрене вивільнення)                             |
| Діаметр колеса                                   | 125 мм, обмеження зносу п 115 мм   |
| Колесо Протектор                                 | Лита гума, без маркування, берег А 63                                      |
| Ширина колеса                                    | 35 mm  |
| Ширина   | 222 mm   |
| Максимальна сила тяги                            | 25 N   |
| Максимальна підйомна сила / контактна сила тиску | 400 N  |
| Висота в початковому положенні                   | 140 mm   |
| Висота установки                                 | 170 mm   |
| Аварійне вивільнення                             | Механічні  |
| Тип захисту                                      | IPX4 (з усіх боків розбризкує воду, всі штепселі підключені)               |
| Допустима температура навколишнього середовища   | Робоча температура від 5°C до 40°C, вологість повітря 90%, без конденсації |
| Вага   | 7,25 kg  |
| Максимальна швидкість                            | 6 km/h   |
| Зазор заземлення                                 | 30 mm  |
| Неоднорідність заземлення (мінімум)              | -15 mm   |
| Наземна нерівність (максимальна)                 | 15 mm  |
| Допустима температура зберігання (мінімум)       | -10 °C   |
| Допустима температура зберігання (максимальна)   | 45 °C  |

## КОЛЕСО

|                     |   |
|---------------------|---|
| Матеріал тіла       | Поліамід                                      |
| Матеріал протектору | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Носіння             | Колесо з фланцем                              |
| Діаметр             | 125 mm  |

# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## КРОНШТЕЙН

|            |            |
|------------|------------|
| Матеріал   | Електричні |
| Вила Форма | Драйв      |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
|------------------|---------------------|

## ПРИВІДНИЙ ДОРОЖНИЙ ДВИГУН

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Номинальна напруга            | 18 V           |
| Номинальний струм             | 12,1 Ah        |
| Номинальна вихідна потужність | 181 W          |
| Номинальний Момент            | 9 N            |
| Номинальна швидкість          | 198,9 m/mn     |
| Вказівки щодо подорожі        | Вперед і назад |

## ПРИВІД БЛОКА ПРИВОДУ

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Номинальна напруга            | 24 V      |
| Номинальний струм             | 3,5 Ah    |
| Номинальна вихідна потужність | 14,8 W    |
| Номинальний Момент            | 4 N       |
| Номинальна швидкість          | 35,3 m/mn |

# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

