

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162

Objednávací číslo 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Delta twin
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	400 kg
Statický Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	111,5 mm
Celková šířka	92 mm
Celková hmotnost	1,932 kg

KOLO

Materiál těla	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Šířka těla	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva	Průhledný Povlak
Offset	25 mm
Radius otočení	62 mm
Otočné rušení	124 mm
Průměr otočné kamery	73 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Čtvercová deska
Délka dlahy	100 mm
Šířka desky	100 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	63 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	78 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	63 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	78 mm
Průměr otvoru dlahy	10,5 mm

DELTATWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162
Objednáací číslo 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

