

## DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162

Bestillingsnummer 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Delta twin
Kabinetype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	400 kg
Belastning Statisk	800 kg
Temperaturområde (minimum)	-30 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	111,5 mm
Samlet bredde	92 mm
Samlet vægt	1,932 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	65 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Fælgbredde	30 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Gennemsigtig Lakering
Udladning	25 mm
Udfaldsradius	62 mm
Udfaldsdiameter	124 mm
Dome-diameter	73 mm

## MONTERING

Monteringstype	Firkantet plade
Pladelængde	100 mm
Pladebredde	100 mm
Længde på pladehul (minimum)	63 mm
Længde på pladehul (maksimum)	78 mm
Pladehulbredde (minimum)	63 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	78 mm
Pladehullets diameter	10,5 mm

# DELTATWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162

Bestillingsnummer 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

