

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162

Rendelési szám 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Delta twin
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	400 kg
Statikus teherbírás	800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-30 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	111,5 mm
Teljes szélesség	92 mm
Összsúly	1,932 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

VÁZ

Anyag	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Szín	Átlátszó bevonat
Ellensúlyoz	25 mm
Körbeforgás	62 mm
Körbeforgás	124 mm
Kupola átmérője	73 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez
Talplemez hossza	100 mm
Talplemez szélessége	100 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	63 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	78 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	63 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	78 mm
Tengely furat átmérője	10,5 mm

DELTATWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162
Rendelési szám 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

