

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162
Bestelnummer 00800241

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Delta twin
Behuizingstype	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	400 kg
Statisch Draagvermogen	800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	111,5 mm
Totale breedte	92 mm
Totaal gewicht	1,932 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Transparante Coating
Offset	25 mm
Zwenk radius	62 mm
Uitzwenking	124 mm
Diameter koepel	73 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	100 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	63 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	78 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	63 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	78 mm
Diameter bevestigingsgat	10,5 mm

DELTATWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162
Bestelnummer 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

