

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162
Broj porudžbine 00800241

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Delta twin
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	400 kg
Statički Nosivost	800 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	111,5 mm
Ukupna širina	92 mm
Ukupna težina	1,932 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik, gvožđe
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	65 mm
Širina omotac	30 mm
Širina tela	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Transparentni premaz
ofset	25 mm
okretni radijus	62 mm
Otpor okretanju	124 mm
Prečnik kupole	73 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Skverna ploča
Dužina ploče	100 mm
Širina ploče	100 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	63 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	78 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	63 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	78 mm
Prečnik otvora ploče	10,5 mm

DELTATWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162

Broj porudžbine 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

