

# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162  
Номер замовлення 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Delta twin
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	400 kg
Статичний Вантажопідйомність	800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-30 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	111,5 mm
Загальна ширина	92 mm
Загальна вага	1,932 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	65 mm
Протектор	30 mm
Ширина тіла	30 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Виля Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Прозоре Покриття
Офсет (Зсув)	25 mm
Радіус повороту	62 mm
Поворотне з'єднання	124 mm
Діаметр ковпачка	73 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Квадратний планшет
Довжина пластини	100 mm
Ширина тарілки	100 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	63 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	78 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	63 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	78 mm
Діаметр отвору планшета	10,5 mm

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

