

# PURETECH

DIK050x19-Ø6

EAN 4031582070019

Riteņa centrs izgatavots no štancēta tērauda, protektors: cieta gumija, pelēka, nekrāsota, ar vītņu aizsargiem, konusveida lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Tehniskie dati

Riteņa diametrs	50 mm
Riteņa platums	19 mm
Riteņa ass Ø	6.1 mm
Rumbas platums	22.5 mm
Temperatūra	- 20 / + 85 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.086 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	40 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	80 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○