

PURETECH

DIK075x25-Ø6

EAN 4031582070149

Корпус на колелото от стоманена ламарина, работна повърхнина от гума, немаркираща, със защита от нишки, конусовиден сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	75 мм
Ширина на гумите	25 мм
Отвор на оста-Ø	6 мм
Дължина на втулката	28 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.22 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 80
Динамична товароносимост	55 кг
Статична товароносимост	110 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○