

# PURETECH

DIK075x25-Ø6

EAN 4031582070149

Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: guma, šedá  
neznačující, protivlákenné kryty, kuželové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

## Technické údaje

Průměr kolečka	75 mm
Šířka kola	25 mm
Osa kolečka Ø	6 mm
Délka náboje	28 mm
Teplota	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.22 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	55 kg
Statická nosnost	110 kg

## Dimensions



## Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○