

# PURETECH

DIK075x25-Ø6

EAN 4031582070149

Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata.  
Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafile

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Foro asse Ø	6 mm
Lunghezza mozzo	28 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.22 kg
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	55 kg
Portata statica	110 kg

## Dimensioni



## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○