

PURETECH

DIK075x25-Ø6

EAN 4031582070149

Riteņa centrs izgatavots no štancēta tērauda, protektors: cieta gumija, pelēka, nekrāsota, ar vītņu aizsargiem, konusveida lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	75 mm
Riteņa platums	25 mm
Riteņa ass Ø	6 mm
Rumbas platums	28 mm
Temperatūra	- 20 / + 85 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.22 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	55 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	110 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○