

PURETECH

DIK075x25-Ø6

EAN 4031582070149

Núcleo da roda de aço prensado,
Superfície de rodagem: borracha cinzenta, não deixa marca, com anti-fios, rolamento de esferas cónico

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	75 mm
Largura da roda	25 mm
Diâmetro do eixo	6 mm
comprimento do cubo da roda	28 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.22 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 80
Capacidade de carga	55 kg
Cap. de carga estática	110 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○