

# PURETECH

DIK100x32-Ø8

EAN 4031582070156

Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: guma, šedá  
neznačkující, protivláknové kryty, kuželové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

## Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	32 mm
Osa kolečka Ø	8 mm
Délka náboje	36 mm
Teplota	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.444 kg
Tvrdość běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	80 kg
Statická nosnost	160 kg

## Dimensions



## Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○