

PURETECH

DIK100x32-Ø8

EAN 4031582070156

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Alésage - Ø	8 mm
Longueur de moyeu	36 mm
Résistance à la température	- 20 / + 85 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.444 kg
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○