

# PURETECH

## DIK100x32-Ø8

EAN 4031582070156

Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin de culoare gri, non-marking, rulment pe bile



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	32 mm
Alezaj butuc	8 mm
Lungime butuc	36 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.444 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	80 kg
Sarcină statică	160 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○