

PURETECH

DIK125x32-Ø8

EAN 4031582070163

Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: guma, šedá
neznačující, protivláknové kryty, kuželové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	32 mm
Osa kolečka Ø	8 mm
Délka náboje	36 mm
Teplota	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.614 kg
Tvrdość běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○