

# PURETECH

DIK150x32-Ø8

EAN 4031582070170

Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: guma, šedá  
neznačující, protivlákenné kryty, kuželové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu

## Technické údaje

Průměr kolečka	150 mm
Šířka kola	32 mm
Osa kolečka Ø	8 mm
Délka náboje	36 mm
Teplota	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.896 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

## Dimensions



## Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○