

PURETECH

DIR100x30-Ø12

EAN 4031582317756

Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: guma, šedá neznačující, protivlákenné kryty, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	30 mm
Osa kolečka Ø	12 mm
Délka náboje	44.4 mm
Teplota	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.278 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	70 kg
Statická nosnost	140 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○