

# PURETECH

DIR100x30-Ø12

EAN 4031582317756

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	30 mm
Diámetro del eje	12 mm
Longitud de cubo	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.278 kg
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	70 kg
Capacidad de carga estática	140 kg

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○