

# PURETECH

DIR100x30-Ø12

EAN 4031582317756

Riteņa centrs izgatavots no štancēta tērauda, protektors: cieta gumija, pelēka, nekrāsota, veltnīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	30 mm
Riteņa ass Ø	12 mm
Rumbas platums	44.4 mm
Temperatūra	- 20 / + 85 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.278 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	70 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	140 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○