

PURETECH

DIR100x30-Ø12

EAN 4031582317756

Piasta z tłoczonej blachy stalowej, bieżnia z szarej, nierysującej, pełnej gumy, łożysko rolkowe.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	100 mm
Szerokość koła	30 mm
Średnica osi - Ø	12 mm
Szerokość piasty	44.4 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Masa	0.278 kg
Twardość bieżni	Shore A 80
Nośność dynamiczna	70 kg
Nośność statyczna	140 kg

Wymiary



Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○