

# PURETECH

## DIR100x30-Ø12

EAN 4031582317756

Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin de culoare gri, non-marking, rulment cu role ace



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	30 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.278 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	70 kg
Sarcină statică	140 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○