

# PURETECH

DIR125x37-Ø12

EAN 4031582317763

Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	37 mm
Asgat-Ø	12 mm
Naaflengte	44.4 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.571 kg
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

## Afmetingen



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○