

# PURETECH

**DIR160x40-Ø20**

EAN 4031582317770

Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: guma, šedá neznačující, protivláknové kryty, jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

## Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	40 mm
Osa kolečka Ø	20 mm
Délka náboje	58 mm
Teplota	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.993 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	135 kg
Statická nosnost	270 kg

## Dimensions



## Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○