

# PURETECH

DIR160x40-Ø20

EAN 4031582317770

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Diámetro del eje	20 mm
Longitud de cubo	58 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.993 kg
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	135 kg
Capacidad de carga estática	270 kg

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○