

PURETECH

DIR160x40-Ø20

EAN 4031582317770

Riteņa centrs izgatavots no štancēta tērauda, protektors: cieta gumija, pelēka, nekrāsota, veltnīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	160 mm
Riteņa platums	40 mm
Riteņa ass Ø	20 mm
Rumbas platums	58 mm
Temperatūra	- 20 / + 85 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.993 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	135 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	270 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○