

# PURETECH

## DIR160x40-Ø20

EAN 4031582317770

Piasta z tłoczonej blachy stalowej, bieżnia z szarej, nierysującej, pełnej gumy, łożysko rolkowe.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

### Dane techniczne

Koło-Ø	160 mm
Szerokość koła	40 mm
Średnica osi - Ø	20 mm
Szerokość piasty	58 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Masa	0.993 kg
Twardość bieżni	Shore A 80
Nośność dynamiczna	135 kg
Nośność statyczna	270 kg

### Wymiary



### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○