

PURETECH

DVR100x30-Ø12

EAN 4031582070057

Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu

Technické údaje

| | |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka | 100 mm |
| Šířka kola | 30 mm |
| Osa kolečka Ø | 12 mm |
| Délka náboje | 44.4 mm |
| Teplota | - 20 / + 85 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Hmotnost | 0.272 kg |
| Tvrdość běhounu | Shore A 80 |
| Dynamická nosnost | 70 kg |
| Statická nosnost | 140 kg |

Dimensions



Vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení | ● ● ○ ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |