

PURETECH

DVR100x30-Ø12

EAN 4031582070057

Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin negru, rulment cu role ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	30 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.272 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	70 kg
Sarcină statică	140 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○