

PURETECH

DVR100x30-Ø12

EAN 4031582070057

Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, чорна, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	30 мм
Діаметр отвору осі	12 мм
Довжина ступиці	44.4 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.272 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	70 кг
допустиме навантаження (статичне)	140 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○