

PURETECH

DVR125x37-Ø12

EAN 4031582070064

Riteņa centrs izgatavots no štancēta tērauda, protektors: cieta gumija, melna, veltnīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	125 mm
Riteņa platums	37 mm
Riteņa ass Ø	12 mm
Rumbas platums	44.4 mm
Temperatūra	- 20 / + 85 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.577 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	100 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	200 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ○ ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○