

# PURETECH

## DVR125x37-Ø12

EAN 4031582070064

Piasta z tłoczonej blachy stalowej, bieżnia z czarnej, pełnej gumy, łożysko rolkowe.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

### Dane techniczne

Koło-Ø	125 mm
Szerokość koła	37 mm
Średnica osi - Ø	12 mm
Szerokość piasty	44.4 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Masa	0.577 kg
Twardość bieżni	Shore A 80
Nośność dynamiczna	100 kg
Nośność statyczna	200 kg

### Wymiary



### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○