

# PURETECH

## DVR160x40-Ø20

EAN 4031582070071

Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata, Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Foro asse Ø	20 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.993 kg
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	135 kg
Portata statica	270 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○