

PURETECH

DVR160x40-Ø20

EAN 4031582070071

Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin negru, rulment cu role ace



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	40 mm
Alezaj butuc	20 mm
Lungime butuc	58 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.993 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	135 kg
Sarcină statică	270 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○