

PURETECH

DVR160x40-Ø20

EAN 4031582070071

Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	40 мм
Отверстие оси Ø	20 мм
Длина втулки	58 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.993 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	135 кг
Допустимая статическая нагрузка	270 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○