

PURETECH

DVR160x40-Ø20

EAN 4031582070071

Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, чорна, роликопідшипник



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	40 MM
Діаметр отвору осі	20 MM
Довжина ступиці	58 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.993 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	135 кг
допустиме навантаження (статичне)	270 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○