

# PURETECH

## DVR200x50-Ø20

EAN 4031582070088

Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	200 mm
Šířka kola	50 mm
Osa kolečka Ø	20 mm
Délka náboje	58 mm
Teplota	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.47 kg
Tvrdość běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	205 kg
Statická nosnost	410 kg

### Dimensions



### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○