

# PURETECH

## DVR200x50-Ø20

EAN 4031582070088

Préselt acéllemez keréktárcsa, fekete tömörgumi futófelület, túgörgős csapágy



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

### Műszaki adatok

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Kerékátmérő            | 200 mm         |
| Kerékszélesség         | 50 mm          |
| Tengelyfurat átmérője  | 20 mm          |
| Agyhossz               | 58 mm          |
| Hőtartomány            | - 20 / + 85 °C |
| Szabvány               | EN 12532       |
| Súly                   | 1.47 kg        |
| Futófelület keménysége | Shore A 80     |
| Terhelhetőség          | 205 kg         |
| Statikus teherbírás    | 410 kg         |

### Méretetek



### Előnyök egy pillantással

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás  | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás közbeni zaj    | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                 | ● ● ○ ○ ○ |
| Rozsda elleni védelem | ● ● ● ○ ○ |