

# PURETECH

**DYK050x19-Ø6**

EAN 4031582318227

Préselt acéllemez keréktárcsa, fekete, nyommentes tömörgumi futófelület szálvédővel, kúpos golyóscsapágy



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

## Műszaki adatok

Kerékátmérő	50 mm
Kerékszélesség	19 mm
Tengelyfurat átmérője	6.1 mm
Agyhossz	22.5 mm
Hőtartomány	- 20 / + 85 °C
Szabvány	EN 12530
Súly	0.083 kg
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg

## Méretetek



## Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○