

PURETECH

DYK075x25-Ø6

EAN 4031582318234

Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte niet-strepende rubberband, elektrisch geleidend, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	75 mm
Wielbreedte	25 mm
Asgat-Ø	6 mm
Naaflengte	28 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.198 kg
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	55 kg
Statisch draagvermogen	110 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○