

PURETECH

DYK075x25-Ø6

EAN 4031582318234

Núcleo da roda de aço prensado, superfície de rodagem em borracha negra, não deixa marca, eletro condutiva, com placas anti-fios e rolamento de esferas com duplo cone

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	75 mm
Largura da roda	25 mm
Diâmetro do eixo	6 mm
comprimento do cubo da roda	28 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.198 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 80
Capacidade de carga	55 kg
Cap. de carga estática	110 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○