

PURETECH

DYK075x25-Ø6

EAN 4031582318234

Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin negru care nu lasă urme, electro-conductiv, cu apărători, rulment cu bile

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	75 mm
Lățimea roții	25 mm
Alezaj butuc	6 mm
Lungime butuc	28 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.198 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	55 kg
Sarcină statică	110 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○