

PURETECH

DYK125x32-Ø8

EAN 4031582318258

Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata, Fascia: gomma vulcanizzata nera, conduttiva, mozzo su coni a sfere, parafili

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Foro asse Ø	8 mm
Lunghezza mozzo	36 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.614 kg
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○