

PURETECH

DYK125x32-Ø8

EAN 4031582318258

Riteņa centrs izgatavots no štancēta tērauda, protektors: cieta gumija, melna, pēdas neatstājoša, elektrību vadošs, ar vītņu aizsargiem, konusveida lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	125 mm
Riteņa platums	32 mm
Riteņa ass Ø	8 mm
Rumbas platums	36 mm
Temperatūra	- 20 / + 85 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.614 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	100 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	200 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○