

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Номер на

4031582550399
900000047



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Integral assist
Съвместимо с WeAssist	✓
Вид на продукта	Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка
Стандартен	EN12531 – Легло за болнични заведения
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Статичен Товароносимост	450 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	183 mm
Обща ширина	110,5 mm
Общо тегло	4,625 kg
Вид защита	IPX6 (само за електронни компоненти, когато са инсталирани)
Допустима околна температура	Работна температура от 5 °C до 40 °C, влажност на въздуха 20% - 80%

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Двигател център
Цвят Резба	Сива шистичка (RAL7015)
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	50 mm
Твърдост на Резба (A)	85 Бръснач A

ВИЛКА

Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	115 mm
Интерференция при завъртане	230 mm
Диаметър на купол	110,5 mm

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN 4031582550399
Номер на 9000000047

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт	32 mm
Дължина на Болт	50 mm
Позиция на резбата на Болт	7 mm
Количество отвори за монтаж на Болт	4

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Тип двигател: Безчетков постоянен ток (BLDC)

ДВИГАТЕЛ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИЯ АГРЕГАТ

Номинално напрежение	26 V
Номинална изходна мощност	190 W
Номинален Въртящ момент	6,5 N
Номинална скорост	7,6 km/h
Посоки на пътуване	Напред и назад

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Номер на

4031582550399
900000047

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

